

小型固定点容器系列



主要特性

- 迷你容器采用与正常尺寸同类产品相同的材料和制造技术制成。
- 可选金属壳设计的容器。
- 温度，从水三相点 (0.01 °C) 到铜点 (1084.62 °C)。
- 使用我们的 9210、9230 和 9260，迷你容器的复现及维护十分简单。

产品概述: 小型固定点容器系列

高纯度金属

福禄克的金属固定点由高纯度金属制成，纯度达到99.9999%（6个9），而镓熔点容器中的金属纯度高达7个9。

更高的工作效率

小型金属固定点容器的直径为43mm，长度为250mm。采用小型固定点容器和便携式定点炉检定二级或工业温度计，其不确定度至少比比比较检定法改善了一个数量级。此外，这种新的定点检定方法，不需要使用标准温度计，提高了检定的可靠性。这种新方法还具有使用方便，长期稳定性好等许多优点。300mm长的短温度计也能用这种新方法检定。这些固定点的温坪通常长于8小时，单一温坪曲线可检定大量温度计。如果在检定范围内建立几个固定点，一支温度计依次插入各个固定

点进行检定，一天内便完成了检定的全过程，提高了工作效率。

性价比好

新一代固定点装置，除了保留不确定度较小，复现性好等传统固定点的优点外，具有使用方便，成本低，效率高的特点并且工作可靠。这种新一代固定点装置，可以胜任检定各种各样的温度传感器，包括二级铂电阻温度计，各种工业热电阻，各种标准热电偶和工业热电偶，以及热敏电阻温度计等(包括长度较短的温度计)。因此这种小型固定点装置具有较优的性价比。

可选金属封装，经久耐用

小型固定点可选金属或石英玻璃封装，金属封装的固定点相比石英玻璃封装，更经久耐用，而且方便使用及运输，不用担心固定点瓶破裂的危险。

产品规格: 小型固定点容器系列

型号



5901B-G

TPW 容器，微型，玻璃壳

5914A

小型石英铟容器

5915A

小型石英铟固定点容器

5916A

小型石英锌固定点容器

5917A

小型石英铝固定点容器

5918A

银点，石英玻璃封装

5919A

铜点，石英玻璃封装

5944

铟点，不锈钢封装

5945

锡点，不锈钢封装

5946

锌点，不锈钢封装

5947

铝点，不锈钢封装

2940-9260

容器，迷你容器支持，9260

2942-9260

容器，SST 迷你容器支持，9260

1904-In

获得认证的容器间对比较准，铟

1904-Sn

获得认证的容器间对比较准，锡

1904-Zn

获得认证的容器间对比较准，锌

1904-Al

获得认证的容器间对比较准，铝

1904-Ag

获得认证的容器间对比较准，银



Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福祿克測試儀器（上海）有限公司 電話：400-810-3435 ©2025 福祿克公司
07/2025
北京福祿克世祿儀器維修和服務有限公司 電
話：400-615-1563 未經許可，本文檔禁止修改
福祿克測試儀器（上海）有限公司上海維修中心 電
話：021-54402301, 021-54401908分機269
福祿克測試儀器（上海）有限公司深圳第一特約維修點
電話：0755-86337229